

品番：EA475D-370

品名：368x 4.8mm 結束バンド(青/100本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,700円(税抜) / 1,870円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,700円(税抜) / 1,870円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/17 10:23現在) | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | | | |



カタログ訂正 25/02/26 ●最大径:(誤)102mm→(正)96mm (No.56 1254)

仕様

| | | | |
|--------|---------|---------|--------|
| 全長 | 368mm | 幅 | 4.8mm |
| 厚み | 1.5mm | 最大径 | 96mm |
| 最小径 | 7mm | ループ引張強度 | 22kgf |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | 材質 | ナイロン66 |
| 色 | 青 | 入数 | 100本 |

簡易的な結束に

カラーが豊富であらゆる場所に利用できます。

UL規格適合品

代替品

| | |
|--|-------------------------------|
| | 品番 EA475B-370W コメント 耐候性 黒色 |
|--|-------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.