

品番：**EA475F-100**

品名：100x 2.6mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)



| | | | |
|---------|---------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 255円 (税抜) / 281円(税込) | | |
| カタログ価格 | 255円(税抜) / 281円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 528 (2026/03/26 21:13現在) | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1116ページ2550ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--------------|--------|----------------------|
| メーカー | エスジー工業 | 型番 | SG-100 ※ESCOオリジナルカラー |
| 全長 | 100mm | 幅 | 2.6mm |
| 厚み | 1.15mm | 最大径 | 22mm |
| ループ引張強度 | 10.5kgf | 使用温度範囲 | -40~85℃ |
| 材質 | ハイグレードナイロン66 | 入数 | 100本 |

軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の係合に耐えうるケーブルタイです。

ハイグレードナイロン66を素材とした一体成型製品なので、安心してご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.