

品番：EA475FT-130

品名：300x4.7mm 結束バンド[®] (金属・X線検出用/100本)



販売価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
カタログ価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 16:25現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1115ページ		



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	DKSA-130
用途	食品・飲料・医薬品・化粧品などの製造ラインで	使用温度範囲	-20~85℃
全長	300mm	幅	4.7mm
厚み	1.3mm	結束径	80.0mm
引張強度	230.0kg	色	青
材質	66ナイロン	入数	100本

金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。

食品衛生法適合商品

X線検出、塩水噴霧試験等の試験済

食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。

RoHS10物質対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

