


品番：EA475GH-17

品名：結束バンド用金属ベース(粘着付/10個)



販売価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/06 15:34現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1161ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	MB24MLA
サイズ	24.0×24.0mm	対応バンド幅	1.8～4.8mm
1個当たりの推奨静荷重	4.9N (0.5kg)	使用温度範囲	-30℃～+40℃
色	本体:銀色 粘着テープ:灰色	材質	本体:ステンレス(SUS304) 粘着テープ基材:アクリル 粘着剤:アクリル系
入数	10個		

屋外で使用可能なマウントベース

ステンレススチールSUS304のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能

φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能

ステンレススチール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能

タイは縦・横いずれの方向からも挿入できます。

粘着テープ付き

RoHS適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.