品番: EA475GH-36

品名:結束バンド用ファーツリーマウント(導電性/100個)



販売価格	12,400円 (税抜)/ 13,640円(税込)				
カタログ価 格	12,400円(税抜)/13,640円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 03:39現在)				
商品入数	100	販売単位	袋		
カタログページ	1161ページ				











仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	FT3-NC
用途	電気・電子機器、産業・工作機械、建設 機械、配電盤内のケーブル固定など	サイズ	φ10.2×6.5×10.2(H)mm
適応バンド	EA475AJ-410、-415、-420	使用温度範囲	-40~+85°C
適用メネジ	M3	取付板厚	1.5~3.0mm
取付穴径	φ3mm	適用穴サイズ	3mm
適応バンド幅	8.3mm以下	色	黒
材質	ポリプロピレン(導電性)	入数	100個

パネル穴に固定するアクセサリ ESD対策、静電気の帯電防止に効果的

ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。

ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。

適用穴サイズは3mmです。

バンド通し部に押さえが付いているので、垂直面での作業時にバンドがずれたり、落ちることなく保持します。

RoHS適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.