


品番：EA475GH-52

品名：6.0mm 結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個)



販売価格	8,890円(税抜) / 9,779円(税込)		
カタログ価格	8,890円(税抜) / 9,779円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 02:46現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1118ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AFLM20
適用バンド幅	3.6mmまで	サイズ	φ13.5×19.5×11.5(H)mm
適用アルミフレーム	板厚:1.5~2.0mm 溝幅:6.0mm 外形:20mm角	使用温度範囲	-40~+85℃
材質	66ナイロン	色	乳白
入数	100個		

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。

SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。

板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。

逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付き

90度回して完了が指先でわかるリブ機構

フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。

フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要

水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。

UL規格認定品(UL94V-2)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.