


品番：EA475GH-52

品名：6.0mm 結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,430円(税抜) / 10,373円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,430円(税抜) / 10,373円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/06/27 03:15現在) | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1162ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------|----------------------|
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | AFLM20 |
| 適用バンド幅 | 3.6mmまで | サイズ | φ13.5×19.5×11.5(H)mm |
| 適用アルミフレーム | 板厚:1.5~2.0mm 溝幅:6.0mm 外形:20mm角 | 使用温度範囲 | -40~+85℃ |
| 材質 | 66ナイロン | 色 | 乳白 |
| 入数 | 100個 | | |

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。

SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。

板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。

逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付き

90度回して完了が指先でわかるリブ機構

フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。

フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要

水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。

UL規格認定品 (UL94V-2)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.