品番: EA475GH-53

品名:8.0mm 結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個)



販売価格	8,300円 (税抜)/ 9,130円(税込)				
カタログ価格	8,300円(税抜)/9,130円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/14 05:17現在)				
商品入数	100	販売単位	袋		
カタログページ	1162ページ				









仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AFLM30
適用バンド幅	4.8mmまで	サイズ	φ18×11.5×13.2(H)mm
適用アルミフレーム	板厚:2.0~2.2mm 溝幅:8.0mm 外形:30mm角	使用温度範囲	-40~+85℃
材質	66ナイロン	色	乳白
入数	100個		

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。

SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。

板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。

逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付き

90度回して完了が指先でわかるリブ機構

フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。

フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要

水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。

UL規格認定品(UL94V-2)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.