


品番：EA475GH-6

品名：13x270mm 吊りボルトタイ(再結束/50個)



販売価格	5,670円(税抜) / 6,237円(税込)		
カタログ価格	5,670円(税抜) / 6,237円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/04 05:54現在)		
商品入数	50	販売単位	PK
カタログページ	1167ページ		



### 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	BCT225
結束径	φ10~50mm	全長	270mm
幅	13mm	厚み	1.5mm
取付吊りボルト	W3/8(3分)	ループ引張強度	225N(22.94kgf)
PF管呼び径	14・16・22・28・36に対応	使用温度範囲	-40~+85℃
材質	66ナイロン	色	アイボリー
入数	50個		

W3/8”(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません

被結束物にストレスを与えずらい、幅13mmのワイドストラップです

最大結束径がφ50mmまでのため、PF管などの樹脂管や各種ケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します

再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能

取り外しができるので、PF管を結束したまま高さ調整をすることができます

吊りボルトに樹脂管や各種ケーブル配管・配線などを固定することが可能

屋内使用

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.