

品番：EA475GH-63


品名：6.5mm(溝幅) 結束バンド用ベース(アルミフレーム用)



販売価格	7,830円(税抜) / 8,613円(税込)		
カタログ価格	7,830円(税抜) / 8,613円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 20:52現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1118ページ		



ナイロン66とは  
ポリアミド系樹脂の中では結晶比が高くなり、エンジニアリングでも特に強靱な素材で、ナイロンよりも摩擦性のほかにも耐油性や耐薬品性も優れている。



### 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AFLM30-1
適用バンド幅	4.8mmまで	サイズ	26×18×17.2mm
適用アルミフレーム	板厚:2.5~3.0mm 溝幅:6.2~6.5mm 外形:30mm角	使用温度範囲	-40~+85℃
材質	66ナイロン	色	乳白
入数	100個		

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。

イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。

板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。

逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付き

90度回して完了が指先でわかるリブ機構

フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。

フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要

水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。

UL規格認定品(UL94V-2)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.