


品番：EA475GH-86

品名：結束バンド用ファツリ-マ-ント(耐熱・耐候/20個)



販売価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
カタログ価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/07/16 23:00現在)		
商品入数	20	販売単位	袋
カタログページ	1162ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	FT11
用途	電気・電子機器産業・工作機械建設機械配電盤内のケーブル固定	適応バンド幅	7.9mm以下
適用ネジ	M8	サイズ	φ16×11×16.5(H)mm
取付板厚	0.8～4.5mm	取付穴径	φ6.5～φ7.0mm
使用温度範囲	－40℃～＋110℃	カラー	黒
材質	ナイロン	入数	20個
ファツリ- (もみの木) 形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。			
マ-ントの挿入は貫通穴・メネジの両方に使用できます。			
鉄道車両の車体内配線・空調ユニット・床下配電装置周りに適しています。			
ド-ム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。			
バンド通し部に押さえが付いているので垂直面での作業時にバンドがズレたり、落ちることなく保持します。			
車材燃試適合			
RoHS適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.