


品番 : EA475HN-40

品名 : $\phi 50 \times 400\text{mm}$ 結束バンド(フック付)



販売価格	360円(税抜)／396円(税込)		
カタログ価格	360円(税抜)／396円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/12/16 02:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	BH-400LH
材質	6ナイロン(PA6)	耐荷重	10kg/25kg(結束バンド使用時)
最大結束径	$\phi 100\text{mm}$	ベルト長	400mm
サイズ(W×D×H)mm	82×10×488	重量(g)	32
使用環境温度	-20°C～80°C	フック径	$\phi 50$

安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる

繰り返し使える。

フックは360度回転しますので、なんでも束ねて吊るせます。

整理収納、アウトドアやレジャーに。

邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.