


品番：EA475TM

品名：2.2- 4.8mm 結束バンドガン



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,030円(税抜) / 3,333円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,030円(税抜) / 3,333円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 52 (2026/05/17 08:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 1118ページ | | |




●調整ダイヤル
このダイヤルを回すことで、
バンドの締め付け強度を調整できます。
締め付け強度を調整する際は、必ず
調整ダイヤルを反時計回りに回し、
目盛りを「-」にしてから調整
してください。

仕様

| | | | |
|--|--------------|----------|---------|
| 結束バンド幅 | 2.2~4.8mm | 使用可能バンド厚 | 1.5mm以下 |
| サイズ | 165×130×20mm | | |
| プラスチックボディ | | | |
| 締め付け強度調整ダイヤル付き | | | |
| 引張り強さ調節OK | | | |
| オートカット | | | |
| 結束力調整 締め付けダイヤルを反時計回りに廻し、目盛りを「-」にしてはじめて下さい。右に廻すと結束力が増します。(一〜+) | | | |

代替品

| | |
|--|--------------------|
|  | 品番 EA475TL コメント |
|--|--------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

