

品番 : EA481BK-4

品名 : F 5/8" x F 5/8" サイトグラス



販売価格	8,720円(税抜) / 9,592円(税込)		
カタログ価格	8,720円(税抜) / 9,592円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/12 14:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0027ページ		



仕様

メーカー	BBKテクノロジーズ	型番	SA-15
適用冷媒	R12、R22、R134a、R404A、R407C、 R407F、R410A、R502、R507、 R448A、R449A、R450A、R513A、 R744、R1234ze	接続径	5/8"フレアー(オス)
サイズ	104.6×40.1×41.7mm	窓サイズ	φ35.1mm
使用圧力	4.48MPa		

接続径が両端継手サイズとなります。

液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.