品番: EA495MB-2

品名:1/4" リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)



販売価格	3,530円 (税抜)/3,883円(税込)				
カタログ価 格	3,530円(税抜)/3,883円(税込)				
在庫数	最新在庫: 14 (2025/11/15 00:43現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0028ページ				







29ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります。

仕様

適用冷媒	R12·22·502·R134a·R404A·407C·	1/4"×1/4"				
安全使用圧力	4.2MPa	温度範囲	-40~71℃			
アスベストは使用されていません。						
フィルタードライヤーやバルブを口ウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。						
25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)						
粉体塗装						
ロウ付タイプ						
UL/cUL規格合格						
矢印の方向に取り付けて下さい。						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.