

品番：EA495MB-2

品名：1/4" リキッドラインフィルタードライヤー(口付)



販売価格	4,370円(税抜) / 4,807円(税込)		
カタログ価格	4,370円(税抜) / 4,807円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/26 14:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0028ページ		



フィルタードライヤーやバルブを口付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。

項目	内容
外形寸法	φ25.4×50.8
重量	約0.1kg
適用冷媒	R12・R22・R502・R507・R134a・R404A・R407C・R410A
安全使用圧力	4.2MPa
温度範囲	-40～71℃
ろ過能力	25μm (アルミナ:20%、molecular sieve:80%)
材質	アルミニウム
塗装	粉体塗装
規格	UL/cUL規格合格

29ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります

仕様

適用冷媒	R12・R22・R502・R507・R134a・R404A・R407C・R410A	1/4"×1/4"	
安全使用圧力	4.2MPa	温度範囲	-40～71℃
アスベストは使用されていません。			
フィルタードライヤーやバルブを口付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。			
25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)			
粉体塗装			
口付タイプ			
UL/cUL規格合格			
矢印の方向に取り付けください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.