

品番：EA495MB-3

品名：3/8" リキッドラインフィルタードライヤ-(ロウ付)



販売価格	4,490円(税抜) / 4,939円(税込)		
カタログ価格	4,490円(税抜) / 4,939円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/22 23:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0028ページ		



フィルタードライヤーやヒジ配管に付着する塵埃は、予め取り除き、ロウを溶かしてから取り付ける必要があります。また、可能な限り作業環境を清潔に保つて下さい。

品名	リキッドラインフィルタードライヤ-(ロウ付)
品番	EA495MB-3
寸法	φ25.4×50.8
重量	約0.1kg
材質	アルミニウム
適用冷媒	R12・R22・R502・R134a・R404A・407C・R410A
安全使用圧力	4.2MPa
温度範囲	-40～71℃
アスペスト	不使用
リキッドライン	液側・高圧側
ろ過精度	25μm (アルミナ:20%、molecular sieve:80%)
粉体塗装	あり

29ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります。

仕様

適用冷媒	R12・R22・R502・R134a・R404A・407C・R410A		
ロウ付タイプ			
矢印の方向に取り付けて下さい。			
サイズ	3/8"×3/8"	安全使用圧力	4.2MPa
温度範囲	-40～71℃		
アスペストは使用されていません。			
リキッドライン(液側・高圧側)			
25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)			
粉体塗装			

代替品

	品番	EA495MA-3
	コメント	フレアタイプ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.