

品番：EA495MB-4

品名：1/2" リキッドラインフィルタードライヤ-(口付)



販売価格	5,670円(税抜) / 6,237円(税込)		
カタログ価格	5,670円(税抜) / 6,237円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 15:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0028ページ		



フィルタードライヤーは1/2"を接続する  
際には、必ず規定のシールリングを装着して  
密閉する必要があります。  
また、可能な限り圧力調整を事前に確認の上  
で行ってください。

品名	リキッドラインフィルタードライヤ-(口付)
品番	EA495MB-4
寸法	φ25.4×50.8
重量	約0.1kg
材質	アルミニウム
接続口径	1/2"
安全使用圧力	4.2MPa
温度範囲	-40~71℃
適用冷媒	R12・R22・R502・R507・R134a・R404A・R407C・R410A
フィルター	25μm (アルミナ:20%、molecular sieve:80%)
塗装	粉体塗装

29ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります

### 仕様

適用冷媒	R12・R22・R502・R507・R134a・R404A・R407C・R410A		
口付タイプ	口付タイプ		
取付方向	矢印の方向に取り付けてください。		
サイズ	1/2"×1/2"	安全使用圧力	4.2MPa
温度範囲	-40~71℃		
アスベスト	アスベストは使用されていません。		
リキッドライン	リキッドライン(液側・高圧側)		
フィルター	25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)		
塗装	粉体塗装		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.