

品番：EA495MC-4

品名：F1/2" サクションラインフィルタードライヤー(フレア)



販売価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/19 14:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。



32ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります

仕様

適用冷媒	R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A	安全使用圧力	4.2MPa
サイズ	1/2"	温度範囲	-40~71℃
アスベストは使用されていません。			
●フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。			
フレアタイプ			
サービスポート付			
矢印の方向に取り付けて下さい。			
サククションライン(気体側・低圧側)			
25ミクロンのごみを保持(アルミナ:30% molecular sieve:70%)			
粉体塗装			
UL/cUL規格合格			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

