

品番：EA495ME-3


品名：F3/8" ヒートポンプドライヤー(フレア-)



販売価格	8,820円(税抜)／9,702円(税込)		
カタログ価格	8,820円(税抜)／9,702円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/07/05 03:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0028ページ		



フィルタードライヤーやバルブを口ウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。



品名	配管口径	長さ	A	B
EA495ME-3	3/8"	159mm	100	37
EA495ME-4	1/2"	180mm	110	36
EA495ME-5	5/8"	200mm	120	36

両方向でご使用いただけます。

仕様

全長(mm)	159	適用冷媒	R12・22・502・R134a・R404A・407C・I
安全使用圧力	4.1MPa	接続サイズ	3/8"×3/8"
温度範囲	−40〜71℃		
アスベストは使用されていません。			
フィルタードライヤーやバルブを口ウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。			
両方向でご使用になれます。			
ヒートポンプエアコン用			
緻密なる過機構を装備			
内部構造は冷媒の逆流に適応			
UL listed			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

