


品番：EA496-3

品名：3/8" 冷凍機用ボールバルブ



販売価格	8,620円(税抜) / 9,482円(税込)		
カタログ価格	8,620円(税抜) / 9,482円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/26 20:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0027ページ		



1/4回転(90°)の操作で全開、全閉可能

仕様

適用冷媒	CFC、HCFC、HFC (R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R32・R410A)	最大使用圧力	5.3MPa
接続	ロウ付	銅管	3/8"
全長	140mm	使用温度範囲	-40~149℃

ボールシール材はカーボン添加テフロン製です。強度とシール性が向上します。

1/4回転(90°)の操作で全開、全閉可能

【取り付け方法】

- ①ロウ付け作業前に必ずバルブを全開の状態にして下さい。
- ②シールキャップとガスケットを外して下さい。
- ③バルブ内部の部品を熱のダメージから守るために、水で濡らした布などで包んで下さい。
- ④両端を同時にロウ付けしないで下さい。一方をロウ付けした後、バルブ本体が手で触れることができるくらいまで充分濡れ布で冷却させた後、他方をロウ付けして下さい。
- ⑤全体が充分冷却してから濡れ布を外して下さい。
- ⑥一般的な銀ロウとフラックスを使用しロウ付けを行なってください。
(炎を直接バルブに当てないで下さい。)
- ⑦ロウ付け作業中は、窒素ブローを行って下さい。

当製品は高圧、低圧配管の気体、液体の両方の冷媒管で使用できます。

2つのOリングステムシールが強力に密閉します。

シールキャップ内のゴムのガスケットにより2重に密閉します。

内部の圧力がステムを圧迫する時、ナイロンワッシャーが摩擦を抑える働きをします。

流体の使用方向はボールバルブのボディー側面に矢印で示されています。

ステムの矢印を流れの方向に合わせて開いた状態に、流れの方向に直角にすると閉じた状態になります。

口ウづけをする際は内部の構成部品を保護するため、濡らした布などを巻いて、熱を抑えて下さい。

代替品



品番 EA496A-3

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.