


品番：EA500-3

品名：3本爪 ファンホイールプーラー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 32,300円(税抜) / 35,530円(税込) | | |
| カタログ価格 | 32,300円(税抜) / 35,530円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/06/19 08:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0327ページ | | |



プーラー型
(内掛け・外掛け兼用)



仕様

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|--|
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 202-S |
| 材質 | ドイツ鋼 | 最大直径 | 200mm |
| アーム深さ | 200mm | 引張強度 | 2t |
| 重量 | 1.5kg | 爪 | 3本 |
| 能力 | 80~200mm(外抜き) | 爪サイズ | A: 7.5mm、B: 6.0mm、C: 4.0mm、E: 6.0mm、A2: 9.0mm、B2: 8.5mm、 C2: 4.0mm、E2: 8.0mm |
| ジョイント位置調整穴数 | 3個 | センターボルトヘッドサイズ | 17mm |

爪を裏返すことにより、外がけ・内がけができます。

ドイツ鋼特有のねばりのある丈夫な爪です。

長いアームがファンのハブをつかみます。

操作中にアームは自動的に締まります。

3本アームタイプなので安定した作業が可能です。

2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。

ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.