品番: EA500BC-70

品名: 70mm 3本爪プーラー(喰付強化型)



| 販売価格 | 13,200円 (税抜)/ 14,520円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 13,200円(税抜)/14,520円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/14 16:49現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 0326ページ | | | | |















仕様

| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 43-12 | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|-------|--|--|--|
| 材質 | ドイツ鋼 | | | | | |
| 軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。 | | | | | | |
| Т | 3本 | 最大直径 | 70mm | | | |
| アーム深さ | 70mm | 重量 | 0.3kg | | | |
| 引張強度 | 1.5t | 外抜き能力(mm) | 20-70 | | | |
| 爪懐長(mm) | 10 | 爪厚(mm) | 2-6 | | | |
| 爪幅(mm) | 11 | | | | | |
| 自動求心システムで部品に合わせた素早い調節が可能です。 | | | | | | |

自動求心システムで部品に合わせた素早い調節が可能です。

バッテリーターミナル、小型ベアリング等用に効果的な構造で、滑らず確実な作業ができます。

場所を取らない設計なので、バッテリーやモーター等に便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.