

品番 : EA501C-5

品名 : 3/8"-5/8"用 チェーンカッター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,800円(税抜)／16,280円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 14,800円(税抜)／16,280円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/02/22 21:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|        |                                |     |                    |
|--------|--------------------------------|-----|--------------------|
| メーカー   | ハタヤリミテッド(HATAYA)               | 型番  | CH-360             |
| 用途     | 自動車・農機具・伝動機器等のシングルチェーンのピン抜き作業に | 仕様  | 3/8¥"～5/8¥"チェーン兼用型 |
| 適用チェーン | JIS35・40・50                    | ピン径 | φ 3.59～5.09        |
| ピッチ    | 9.525～15.875mm                 | 全長  | 169mm              |
| 材質     | 本体:S45C<br>グリップ:塩化ビニル          | 重量  | 0.8kg              |
| 付属品    | スペアーピン×2本                      |     |                    |

付属のスペアーピンはグリップ内に収納できます。

#### 代替品

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | 品番 EA501CA-4<br>コメント 12.7mm(1/2¥") |
|--|------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

