

品番 : EA506AB-122A

品名 : 661x465x235mm/ 53.8L コンテナ(2個)



販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 10:51現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	1573ページ		



#### 仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	105511-01
商品名	サンテナーA#55(PE)(ハンドル付)	容量	53.8L
外寸(mm)	661×465×235(H)	入数	2
材質	ポリエチレン	内寸(mm)	617×417×225
有効内寸	581×381×210mm	圧縮荷重	2.53kN(260kgf)
色	ライトブルー	重量(g)	2160
ネスティングの高さ	95mm	ハンドル取付時短辺外寸	489mm

#### ハンドルによりスタッキング

製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。

#### 積み重ね可能

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

