



品番 : EA506AB-15A


品名 : 569x359x305mm/ 46.5L コンテナ(2個)



販売価格	7,220円(税抜) / 7,942円(税込)		
カタログ価格	7,220円(税抜) / 7,942円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/05/03 00:31現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	1573ページ		



○ 置型形状 へら型タイプ 取付穴径φ10mm(4箇所)



外形 AX/BX/CX  
内寸 DX/EX/F  
取付穴径 G/DX/E  
スタッキング高さ K



## 仕様

メーカー	三甲(サンコー)	容量	46.5L
サイズ	外寸:569×359×305(H)mm 内寸:533×323×300(H)mm 有効内寸:493×283×266(H)mm	ハンドル取付時短辺外寸	379mm
ネスティングの高さ	77mm	材質	ポリプロピレン
色	ライトブルー	圧縮荷重	5.39kN(550kgf)
入数	2個		

積み重ね可能

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.