

品番：EA506AE-119

品名：473x368x306mm/40.0L ハイテクコンテナ/ESD



販売価格	6,010円(税抜)／6,611円(税込)		
カタログ価格	6,010円(税抜)／6,611円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/28 22:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0698ページ1580ページ		



ESDとは
ESDとは静電気を放電する性質です。
静電気の発生を抑えるために、コンテナの底面には、
導電性PP（ポリプロピレン）が採用されています。

積み重ね可能

仕様

メーカー	三甲（サンコー）	型番	674059
商品名	テンバコED-40	容量(L)	40
外寸(mm)	473×368×306(H)	内寸(mm)	423×323×300(H)
有効内寸(mm)	411×311×290(H)	材質	導電性PP
色	ブラック	底面形状	格子リブ 底面に格子状のリブ（平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状）を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤（樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象）による撓みを抑制する効果があります。
カード差し取付面	両短辺T1型-A、T1型-B	入数	1個
ESD			
積み重ね可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.