

品番：EA506AE-130


品名：593x388x154mm/26.1L ハイテクコンテナ/ESD



販売価格	7,320円(税抜) / 8,052円(税込)		
カタログ価格	7,320円(税抜) / 8,052円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/28 15:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0698ページ1581ページ		



ESDとは
ESDとは静電気を放電する材料です。
静電気の付着による電子部品の故障を防ぐために、
あらゆる電子部品に装着されています。



積み重ね可能

仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	674017
商品名	テンバコED-27M2	容量(L)	26.1
サイズ	外寸:593×388×154(H)mm 内寸:545×341×144(H)mm 有効内寸:538×334×134(H)mm	材質	導電性ポリプロピレン
色	ブラック	入数	1個

積み重ね可能

導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。

低い電気抵抗 2点間表面抵抗値 $10^6\Omega/cm$ 以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。

すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.