

品番：EA506AF-308

品名：1508x335x195mm/78.2L コンテナ(グレー)



販売価格	14,400円(税抜)／ 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜)／15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/23 09:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1626ページ		



仕様

メーカー	三甲 (サンコー)	型番	205418
商品名	TP3132	容量	78.2L
外寸(mm)	1508×335×195 (H)	色	灰
内寸(mm)	1473×300×180 (H)	有効内寸	1464×292×170mm
圧縮荷重	45.6kN(4650kgf)	材質	ポリプロピレン
重量(g)	3840	底面形状	TP格子リブ サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格 (大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した嵌合が可能です。 SF(格)タイプは底面の凸形状内が格子リブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)構造となり、高い強度を示します。一方、コンテナの内底面はフラットです。
底面ブロック数	18		

積み重ね可能

TP規格

大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に迫及したコンテナ規格です。コンテナの設計を規格化＝モジュール化し、その規格に沿ってサイズバリエーションを展開することで全てのコンテナで相互に嵌合が可能です。異なるサイズのコンテナでも安定した段積みが可能のため、トラック等へ隙間無く積む事が可能となり、物流費の無駄がありません。TP規格は2色コンテナ（SNコンテナ）やオリコンにも展開され、更なる物流の効率化を図れます。

持ち手カバー対応

コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.