


品番：EA506AG-24

品名：1340x865x688mm コンテナ(排水栓・キャスター付)



販売価格	174,900円(税抜) / 192,390円(税込)		
カタログ価格	174,900円(税抜) / 192,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/26 20:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1667ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	250000-03
商品名	ジャンボックス#500	仕様	キャスター、排水栓付
容量	503L	サイズ	外寸:1340×865×688(H)mm 内寸:1230×755×550(H)mm 有効内寸:1215×740×532(H)mm 排水栓:1-1/2インチ キャスター:φ150mm
本体重量	41.0kg	圧縮荷重	245.0kN(25000kgf)
色	ブルー	材質	本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
排水栓	G(PF) 1 1/2" (メス)	キャスターを装着した時の高さ	地面からコンテナの底部まで:110mm (地面からコンテナ上部まで:798mm)
キャスター耐荷重	500kg		

積み重ね可能

排水栓は短側面下部に取り付けられています。

キャスターは固定式・自在式が各2個

短側面の下段には折返し形状の把手を設けており、2人・4人でコンテナの移動が可能。

コンテナ内部のRを大きくし、洗浄性、内容物の離脱性に優れています。

長側の対角2ヶ所に内容量を示すメモリが入っており、計量に便利です。
目盛を対角方向に設けているため、傾斜した床面でも計量が可能。

使用上の注意

●静電気発生への注意

プラスチック製コンテナは、乾燥時に静電気を帯び、接触時に軽い電機ショックを受けることがありますので、ご注意ください。

●火気厳禁

可燃性の樹脂で作られています。溶接の火花や直火などに当てますと着火し、火災の恐れがありますので、ご注意ください。

●衝撃強度の低下

極度の高温状態では変形、低温状態では衝撃強度の低下による破損の恐れがあります。

●すべりへの注意

濡れた手で持ち運びするとすべり落とすなどの危険がありますのでご注意ください。

●使用場所の注意

凸凹や傾斜面での使用は避け、なるべく平坦な場所でご使用ください。

砂利道、バラスを敷いたところ、倉庫の段差のあるところなど安定の悪い箇所でのご使用は避けてください。荷崩れの原因となります。

●保管時の注意

空きコンテナを保管するときは、高く積みますと地震・強風などの外的要因にて倒壊する恐れがありますので、ご注意ください。

また、強風時の場合は風に飛ばされないような措置をしてください。

●フォークリフトは使用できません。

安全に長期間ご使用いただくために

●直射日光を避ける

直射日光に長時間暴露すると、物性が低下しますのでできるだけ直射日光を避けて保管してください。

●耐薬品性について

強酸薬品、海面活性材、有機溶剤、油などの付着により、衝撃強度の低下や曲げ剛性の低下が起こることがありますので、ご使用押される場合はこれらの薬品が付着しないようご注意ください。

付着した場合は、布などで綺麗に拭取ってからご使用ください。

●耐衝撃性について

投げ投げたり、上に飛び乗ったり、積荷などを落としたりしないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.