

品番：EA506AL-57

品名：405x273x210mm/15.7L コンテナ



販売価格	2,790円(税抜) / 3,069円(税込)		
カタログ価格	2,790円(税抜) / 3,069円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/04 10:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1574ページ		



#### 仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	201666
商品名	SNコンテナ-B#17	容量	15.7L
外寸(mm)	405×273×210(H)	色	ブルー/ライトブルー
内寸(mm)	352×237×200(H)	有効内寸	335×220×186mm
圧縮荷重	7.25kN(740kgf)	材質	ポリプロピレン
重量(g)	1100	底面形状	格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
ネスティングの高さ	85mm		

積み重ね可能

180°回転によりスタッキング

2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、ス

タッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できません。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30～40%まで減少させることが可能です。

内側面には中仕切固定用凹凸有

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.