

品番：EA506AL-58

品名：546x352x142mm/18.9L コンテナ



販売価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/27 22:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1574ページ		



#### 仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	201989
商品名	SNコンテナ-B#19T	容量	18.9L
外寸(mm)	546×352×142(H)	色	ブルー/ライトブルー
内寸(mm)	496×306×130(H)	有効内寸	480×290×119mm
圧縮荷重	12.94kN(1320kgf)	材質	ポリプロピレン
重量(g)	1480	底面形状	格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
ネスティングの高さ	72mm		

積み重ね可能

180°回転により同色でスタッキング

2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視し

た設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。

1100×1100モジュール(6個載せ)

側面前面にラベル剥離リブ有

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.