

品番：EA506AL-63

品名：718x430x229mm/50.0L コンテナ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,000円(税抜) / 15,400円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,000円(税抜) / 15,400円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/03/16 02:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1573ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|------------------|------|--|
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 205010 |
| 商品名 | SNコンテナ-B#50 | 容量 | 50L |
| 外寸(mm) | 718×430×229(H) | 色 | クリア |
| 内寸(mm) | 646×374×218(H) | 有効内寸 | 620×350×195mm |
| 圧縮荷重 | 11.76kN(1200kgf) | 材質 | ABS |
| 重量(g) | 2502 | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| ネスティングの高さ | 108mm | | |

積み重ね可能

180°回転により同色でスタッキング

2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視し

た設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。

持手孔有

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.