

品番：EA506AM-21

品名：442x278x203mm/19.0L コンテナ(グレー)



販売価格	2,360円(税抜)／2,596円(税込)		
カタログ価格	2,360円(税抜)／2,596円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/12 22:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1626ページ		



仕様

メーカー	三甲 (サンコー)	型番	201903
商品名	サンバケット#19N(ハンドル付)	容量	19L
外寸(mm)	442×278×203 (H)	色	灰
内寸(mm)	407×250×200 (H)	有効内寸	390×227×170mm
圧縮荷重	4.80kN(490kgf)	材質	ポリプロピレン
重量(g)	915	底面形状	格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
ネスティングの高さ	91mm		
積み重ね可能			
ハンドル付			
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.