

品番：EA506LA-43CA

品名：579x386x325mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 9,920円(税抜) / 10,912円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,920円(税抜) / 10,912円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/03/13 06:18現在) | | |
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | CS |
| カタログページ | 1567ページ | | |



フタのフレーム内側部分にホットメルト材を採用し、密閉性を高めたコンテナです

仕様

| | | | |
|--------------|----------------------------------|-----|------------------------------------|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | MBR-45R |
| サイズ(W×D×H)mm | 外寸:579×386×325 内寸:476×318×299 | 重量 | 2.5kg(1個) |
| 入数 | 3個 | 材質 | 本体・バックル:ポリプロピレン 密閉材:スチレン系エラストマー |
| 容量 | 43.4L | 耐荷重 | 1個あたり40kg 積み重ね時130kg |
| カラー | 本体:クリア バックル:チャコールグレー | | |

ふたのフレーム部分にスチレン系エラストマーを使用し、密閉性に優れています。

荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。

ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。

旧モデル(EA506LA-43B, -43BA)とスタッキング可能

積み重ね可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.