

品番：EA506MA-15

品名：440x740x230mm 引出し式収納ケース(2個)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 9,680円(税抜) / 10,648円(税込)     |      |    |
| カタログ価格  | 9,680円(税抜) / 10,648円(税込)     |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/02 13:53現在) |      |    |
| 商品入数    | 2                            | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1567ページ2008ページ               |      |    |



### 仕様

|                  |  |              |                  |
|------------------|--|--------------|------------------|
| メーカー             | 天馬 (TENMA)   | シリーズ         | Fits             |
| 商品名              | フィットユニットケース(L) 4423  | サイズW×D×H(mm) | 440×740×230      |
| 引き出し内寸W×D×H (mm) | 348×679×166  | 重量(g)        | 3600             |
| 入数               | 2個   | 色            | カプチーノ            |
| 天板耐荷重            | 5kg  | 引出耐荷重        | 5.4kg            |
| 最大積み重ね段数         | 3段   | 収納目安         | トレーナー約12枚        |
| 材質               | 天板・外枠・引出し: ポリプロピレン<br>前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:<br>スチロール樹脂<br>ゴム脚: エラストマー<br>補強板: アルミ | 付属品          | ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具 |

積み重ね可能

押入れに最適なロングタイプ

積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。

天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。


フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。

便利なインデックスシール付き。

収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売)

移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売)

#### 代替品

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>品番</b> EA506MA-15A<br/><b>コメント</b> 変更点:色</p> |
|---|--|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.