

品番：EA506MC-12

品名：760x360x400mm/63L 収納ケース

	販売価格	4,400円(税抜)／4,840円(税込)		
	カタログ価格	4,400円(税抜)／4,840円(税込)		
	在庫数	最新在庫：0（2025/08/08 00:28現在）		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	1618ページ		



開けたまま固定できるフタ(S-3700・M-6300)

フタは本体にはめるタイプ。開けたまま固定できるため荷物出し入れに便利！インテリア雑貨の収納にもピッタリです。
(※6300はフタをロックして固定します)

大きさは全3種でタイプ

型作りがしっかりしているため、積み重ねても安心です。積み重ねると収納スペースが広がります。車のカーゴスペースや室内のストックにピッタリ！

スペースを有効活用できるサイズ感

車内でも積み重ねても使えるので、限られたスペースを有効活用できます。車のカーゴスペースや室内のストックにピッタリ！

ロープを掛ける凹部付き(フタ)

フタにロープを掛けるための凹部があるので、車内などに固定することができます。レジャーなどで持ち運ぶ際にも安心です。

安心の鍵付き

商品が盗難されるのを防ぐために、フタに鍵をかけることができます。防犯面でも安心です。※鍵は付属しません。

仕様

メーカー	天馬 (TENMA)	商品名	インカーゴ M-6300
サイズ(W×D×H)mm	内寸:670×265×355 外寸:760×360×400	容量	63L
重量(kg)	3.3	入数	1個
材質	ポリプロピレン	天板耐荷重	100kg
アウトドアだけでなく室内のインテリアとしてもおすすめ!シンプルでオシャレなホワイトカラーの収納ボックスです。			
フタは開けたまま固定できるタイプです。			
天板耐荷重が100kgなので座ることもできます。			
単品でも組み合わせても使えるので、限られたスペースを有効活用できます。車のカーゴスペースや室内のストックにピッタリです。			
フタは本体にはめるタイプ。開けたまま固定ができ、荷物の出し入れ時に便利です。インテリア雑貨の収納にも便利です。			
フタがしっかり閉まるバックルに加え、南京錠で施錠できるよう鍵穴を施しました。防犯面でも安心です。※鍵は付属しません。			
2段まで積み重ねが可能です。			
ロープ掛け用凹部付き			

ストッパー付き回転蓋設計

並べたり積み重ねた時に幅・高さがきれいに揃うよう設計しました。自由に組み合わせてスッキリ収納できます！

代替品



品番 EA505-14

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.