

品番：EA506MC-12BA

品名：760x360x400mm/63L 収納ケース(4個)

	販売価格	16,900円(税抜)／18,590円(税込)		
	カタログ価格	16,900円(税抜)／18,590円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/08 00:28現在)		
	商品入数	4	販売単位	St
	カタログページ	1618ページ		



仕様

メーカー	天馬 (TENMA)	商品名	インカーゴ M-6300
サイズ(W×D×H)mm	内寸:670×265×355 外寸:760×360×400	容量	63L
重量(kg)	3.3(1個あたり)	入数	4個
材質	ポリプロピレン	天板耐荷重	100kg
アウトドアだけでなく室内のインテリアとしてもおすすめ!シンプルでオシャレなホワイトカラーの収納ボックスです。			
フタは開けたまま固定できるタイプです。			
天板耐荷重が100kgなので座ることもできます。			
並べたり積み重ねた時に幅・高さがきれいに揃うよう設計しました。自由に組み合わせてスッキリ収納できます!			
単品でも組み合わせても使えるので、限られたスペースを有効活用できます。車のカーゴスペースや室内ストッカーにピッタリです。			
フタがしっかり閉まるバックルに加え、南京錠で施錠できるよう鍵穴を施しました。防犯面でも安心です。※鍵は付属しません。			
フタは本体にはめるタイプ。開けたまま固定ができ、荷物の出し入れ時に便利です。インテリア雑貨の収納にも便利です。			
ロープ掛け用凹部付き			

ストッパー付き回転蓋設計

2段まで積み重ねが可能です。

代替品



品番 EA505-14B

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.