

品番：EA508TC-52

品名：241x329x117mm/ 5.6L 密閉保存容器(PP製)



販売価格	1,680円(税抜) / 1,848円(税込)		
カタログ価格	1,680円(税抜) / 1,848円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 01:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1542ページ		



仕様

メーカー	アスベル (ASVEL)	型番	F-30
商品名	ユニックス	材質	本体・フタ:ポリプロピレン 止め具:ABS樹脂 パッキン:シリコンゴム
耐熱温度	本体・フタ:-20~110℃ 止め具:-30~80℃ パッキン:-40~80℃	容量(L)	5.6
サイズ(mm)	外寸:241(W)×329(D)×117(H) 内寸:175(W)×255(D)×100(H)		
Ag抗菌仕様			
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き			
フタは2点パッチンロック式			

代替品

	品番	EA508TC-52A
	コメント	違い:パッキンカラー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.