

品番：EA508TC-53

品名：276x383x171mm/11.6L 密閉保存容器(PP製)



販売価格	3,090円(税抜) / 3,399円(税込)		
カタログ価格	3,090円(税抜) / 3,399円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2026/04/30 01:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1542ページ		



仕様

メーカー	アスベル (ASVEL)	型番	NF-40
商品名	ユニックス	材質	本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
耐熱温度	本体・フタ:-20~110℃ 止め具:-30~80℃ パッキン:-40~80℃	容量(L)	11.6
サイズ(mm)	外寸:276(W)×383(D)×171(H) 内寸:195(W)×295(D)×150(H)		
Ag抗菌仕様			
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き			
フタは2点パッチンロック式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.