



品番：EA508TC-58

品名：276x383x246mm/17.0L 密閉保存容器(PP製)



販売価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
カタログ価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 01:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1542ページ		



仕様

メーカー	アスベル (ASVEL)	型番	NF-45
商品名	ユニックス	材質	・本体・フタ: ポリプロピレン ・止め具: ABS樹脂 ・パッキン: シリコンゴム
耐熱温度	・本体・フタ: -20~110℃ ・止め具: -30~80℃ ・パッキン: -40~80℃	容量(L)	17.0
サイズ(mm)	外寸: 276(W)×383(D)×246(H) 内寸: 195(W)×295(D)×225(H)		
Ag抗菌仕様			
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き			
フタは2点パッチンロック式			

代替品

	品番	EA508TC-58A
	コメント	違い: パッキンカラー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.