


品番 : EA508TC-59A

品名 : 310x434x246mm/22.5L 密閉保存容器



販売価格	2,970円(税抜) / 3,267円(税込)		
カタログ価格	2,970円(税抜) / 3,267円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/22 19:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アスペル(ASVEL)	型番	NF-55
商品名	ユニックス	サイズ	外寸:310(W)×434(D)×246(H)mm 内寸:225(W)×350(D)×225(H)mm
容量	22.5L	材質	本体・フタ:ポリプロピレン 止め具:ABS樹脂 パッキン:シリコンゴム
耐熱温度	本体・フタ:-20~110°C 止め具:-30~80°C パッキン:-40~80°C		

Ag抗菌仕様

密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き

フタは2点パッチンロック式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.