



品番：EA508TL-5

品名：147x207x 71mm/1.30L 密閉保存容器



販売価格	695円(税抜) / 765円(税込)		
カタログ価格	695円(税抜) / 765円(税込)		
在庫数	最新在庫: 44 (2025/12/16 06:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1594ページ		



仕様

メーカー	アスベル (ASVEL)	型番	TLO-40
商品名	ユニックス タイトロック	容量(ml)	1300
サイズ(mm)	外寸:147(W)×207(D)×71(H) 内寸:128(W)×188(D)×62(H)	重量	187g
材質	本体:ポリプロピレン パッキン:シリコンゴム	耐熱温度範囲	本体:−20℃~140℃ フタ:−20℃~110℃ パッキン:−40℃~180℃

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。

本体表面には抗菌加工が施されており、食品容器として最適。

密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン

電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

食器洗い乾燥機(業務用除く)対応

抗菌仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

