

品番：EA508TL-5

品名：147x207x 71mm/1.30L 密閉保存容器



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 695円(税抜) / 765円(税込) | | |
| カタログ価格 | 695円(税抜) / 765円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/15 16:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1541ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|--------|--|
| メーカー | アスベル (ASVEL) | 型番 | TLO-40 |
| 商品名 | ユニックス タイトロック | 容量(ml) | 1300 |
| サイズ(mm) | 外寸:147(W)×207(D)×71(H) 内寸:128(W)×188(D)×62(H) | 重量(g) | 187 |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン パッキン:シリコンゴム | 耐熱温度範囲 | 本体:−20℃~140℃ フタ:−20℃~110℃ パッキン:−40℃~180℃ |

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。

本体表面には抗菌加工が施されており、食品容器として最適。

密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン

電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

食器洗い乾燥機(業務用除く)対応

抗菌仕様

代替品

| | |
|------|------------|
| 品番 | EA508TL-5A |
| コメント | 仕様ご確認ください。 |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.