

品番：EA510AF-3

品名：ボールベアリングプーラセット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 335,400円(税抜) / 368,940円(税込) | | |
| カタログ価格 | 335,400円(税抜) / 368,940円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/17 09:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0325ページ | | |



仕様

| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | K-70-C |
|--|------------|----|--------|
| 独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。 | | | |
| シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。 | | | |
| ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。 | | | |
| 溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。 | | | |
| 溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。 | | | |
| 特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。 | | | |
| 特別なショルダーのデザインで、アームの広がり調整ができるため、最適なアームの角度とテンションで引き抜きできます。 | | | |
| アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。 | | | |
| ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。 | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| ドイツ鋼製 | | | |
| 適合ベアリング (ISO) | 6000~6020・6200~6212・6300~6311 | 寸法 (mm) | 10~80 |
| 入組み点数 | 38 | 7-4長 (mm) | 70・156 |
| ベアリング 外径 (φ mm) | 26~150 | ベアリング 内径 (φ mm) | 10~100 |
| リング 径 (φ mm) | 19~77.5 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.