

品番：EA514BE-40

品名：ユニバーサルコンプレッションテスター



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 15,200円(税抜)／16,720円(税込)      |      |   |  |
| カタログ価格  | 15,200円(税抜)／16,720円(税込)      |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/10/26 03:22現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 組 |  |
| カタログページ | 0308ページ                      |      |   |  |



ガソリンエンジン車用(国産車、外車、トラック)

仕様

|                         |              |      |                           |
|-------------------------|--------------|------|---------------------------|
| 測定範囲                    | 0～300psi     | 最小目盛 | 5psi                      |
| ゲージ径                    | 69mm         | ホース長 | 300mm(メスカプラー付)            |
| 付属品                     | 14・18mmアダプター | 用途   | ガソリンエンジンの圧縮圧力測定や圧縮漏れの点検に。 |
| ガソリンエンジン車用(国産車、外車、トラック) |              |      |                           |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.