

品番：EA514BF-1

品名：コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 37,800円(税抜) / 41,580円(税込) | | |
| カタログ価格 | 37,800円(税抜) / 41,580円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/01 19:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0304ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---------------------------|------|------------------------------|
| メーカー | 東洋テック | 型番 | G-1C |
| ゲージ径 | 60mm | 測定範囲 | 0~2.5MPa |
| 最小目盛 | 0.1MPa | 全長 | 220mm |
| 付属品 | ・14mmゴム(予備2個) ・Vゴム(1個) | ケース | 材質:メタル サイズ:235×75×45(H)mm |
| 総重量 | 800g | | |

ガソリンエンジン車用

エンジンルームの比較的広い車両に

アジャストナットを回す事によりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着させるため、一人で測定できます。
(14mmスパークプラグの場合のみ)

14mmスパークプラグ以外の車の場合でも先端部の付属のVゴムに組み替えることで、手押し圧着として使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.