

品番：EA514BF-11

品名：コンプレッションゲージ(ディーゼルエンジン用)



販売価格	100,500円(税抜) / 110,550円(税込)		
カタログ価格	100,500円(税抜) / 110,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 21:58現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0304ページ		



品番	EA514BF-11
名称	ディーゼルエンジン用コンプレッションゲージ
仕様	圧力範囲: 0~7MPa, 最小目盛: 0.2MPa, 全長: 610mm
付属品	グロープラグ部接続用アダプター(7種), ファイバーパッキン(φ13mm:ホース), テスター接続用×5個, ファイバーパッキン(φ14mm:アダプター接続用×5個)
材質	メタル
サイズ	335×225×55(H)mm
総重量	2,750g

仕様

メーカー	東洋テック	型番	DJ-9H
ゲージ径	75mm	測定範囲	0~7MPa
最小目盛	0.2MPa	全長	610mm(ホース使用の場合)
付属品	・グロープラグ部接続用アダプター(7種) ・ファイバーパッキン(φ13mm:ホース) ・テスター接続用×5個 ・ファイバーパッキン(φ14mm:アダプター接続用×5個)	アダプターサイズ	・GI-6:M10×1.25 ・GT-3:M10×1.25 ・GT-6:M10×1.25 ・GN-8:M10×1.25 ・GN-10:M10×1.25 ・GM-5:M10×1.25 ・GH-1:M12×1.25
ケース	材質:メタル サイズ:335×225×55(H)mm	総重量	2,750g

ディーゼルエンジン専用

グロープラグ部接続用セット

自動車整備においてディーゼルエンジン車のコンプレッションを即令するための測定器

乗用車・トラック・バスに適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

