

品番：EA514BF-2

品名：コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)



販売価格	61,200円(税抜)／ 67,320円(税込)			
カタログ価格	61,200円(税抜)／67,320円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/25 09:40現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0304ページ			



仕様

メーカー	東洋テック	型番	GU-2C
ゲージ径	60mm	測定範囲	0～2.5MPa
最小目盛	0.1MPa	全長	970mm
付属品	・長ステム:220mm ・短ステム:99mm ・14mmゴム(予備2個) ・Vゴム(2個)	ケース	材質:メタル サイズ:290×165×70(H)mm
総重量	2,100g		
ガソリンエンジン車用			
エンジンルームの狭い車両やプラグ穴付近が狭い車にも可能なタイプ			
アジャストナットを回すことにより、テスター先端の14mmゴムの膨張させて密着させるため、一人でも測定できます。 (14mmスパークプラグの場合のみ)			
ステムの脱着もアジャストナットにより簡単に行えるため、プラグ穴の位置により付属の長・短ステムを付け替えることでより多くの車種に対応できます。			
14mmスパークプラグ以外の車の場合でもステム先端部を付属のVゴムに組み替えることで、手押し圧着として使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

