

品番：EA514BH-50

品名：シリンダーホーン



販売価格	44,400円(税抜) / 48,840円(税込)		
カタログ価格	44,400円(税抜) / 48,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/16 01:14現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0316ページ		



カタログ訂正 25/11/28 ●粒度…#80、#180 粗目、中目の2種類です。(No.56,57 1157)

仕様

セット内容	シリンダーホーン本体 砥石セット(砥石&ワイパー)×2種(粗目#80、中目#180) クリーニングブラシ ドレッサー 保管ケース	能力	76.2~108mm
粒度	#80、#180	砥石長	125mm
軸径	12.7mm	全長	270mm

シャフトが自在に動くことで、シリンダーの奥まで簡単に研磨できます。

先端の保護プレートで砥石がシャフトに当たるのを防ぎます。

耐久性のある軸径12.7mm(1/2")のドライバードリルと組み合わせて使用して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.